

<p>Tubo en aluminio calibrado</p>  <p>90000/6 Pág. 394</p>	<p>Racor recto macho</p>  <p>90010 Pág. 395</p>	<p>Racor Tubo - Tubo</p>  <p>90012 Pág. 395</p>	<p>Tubo brida</p>  <p>90013 90014 Pág. 395</p>	<p>Junta para brida (Recambio)</p>  <p>90017 Pág. 395</p>	<p>Kit tornillos para brida</p>  <p>90019 Pág. 395</p>	<p>Unión tubo rosca</p>  <p>90020 Pág. 396</p>	<p>Racor recto hembra</p>  <p>90030 Pág. 396</p>	<p>Racor recto intermedio</p>  <p>90040 Pág. 396</p>
<p>Racor codo intermedio</p>  <p>90130 Pág. 396</p>	<p>Racor a 135° intermedio</p>  <p>90140 Pág. 396</p>	<p>Racor codo macho tubo</p>  <p>90150 Pág. 396</p>	<p>Racor codo hembra tubo</p>  <p>90160 Pág. 396</p>	<p>Racor a T intermedio</p>  <p>90230 Pág. 397</p>	<p>Tapón</p>  <p>90610 Pág. 397</p>	<p>Reducción</p>  <p>90620 Pág. 397</p>	<p>Adaptador hembra</p>  <p>90625 Pág. 397</p>	<p>Adaptador macho</p>  <p>90627 Pág. 397</p>
<p>Reducción hembra</p>  <p>90630 Pág. 397</p>	<p>Racor a T para bajante</p>  <p>90235 Pág. 398</p>	<p>Racor para bajante rosca hembra</p>  <p>90236 Pág. 398</p>	<p>Brida para bajante</p>  <p>90240 Pág. 399</p>	<p>Brida para bajante hembra</p>  <p>90246 Pág. 399</p>	<p>Brida de bajante hembra</p>  <p>90247 Pág. 399</p>	<p>Fresa para brida para bajante</p>  <p>90241 Pág. 399</p>	<p>Útil para taladro del tubo</p>  <p>90242 Pág. 399</p>	<p>Brida de bajante hembra</p>  <p>90249 Pág. 399</p>
<p>Herramienta de perforación</p>  <p>90252 Pág. 399</p>	<p>Brida para bajante hembra</p>  <p>90253 Pág. 399</p>	<p>Tubo New INOX 316L calibrado GRIS</p>  <p>9000X Pág. 400</p>	<p>Repartidor New a 2 vias inclinado</p>  <p>90660X Pág. 400</p>	<p>Válvula New a esfera INOX 316L</p>  <p>66069 Pág. 400</p>	<p>Grabador New de tubos</p>  <p>90872X Pág. 400</p>	<p>Cuchilla New de recambio para 90872X</p>  <p>90873X Pág. 400</p>	<p>Racor en T para purga de condensados hembra en aluminio</p>  <p>90250 Pág. 401</p>	<p>Racor en T para purga de condensados</p>  <p>90259 Pág. 401</p>
<p>Racor con purga de condensados</p>  <p>90260 Pág. 401</p>	<p>Repartidor 2 salidas</p>  <p>90642 Pág. 402</p>	<p>Repartidor 4 salidas</p>  <p>90644 Pág. 402</p>	<p>Soporte con regleta</p>  <p>90647 Pág. 402</p>	<p>Soporte con regleta doble</p>  <p>90648 Pág. 402</p>	<p>Regleta simple 4 salidas</p>  <p>90790 Pág. 402</p>	<p>Racor codo a fijación 1 salida</p>  <p>90600 Pág. 403</p>	<p>Repartidor 2 salidas</p>  <p>90602 Pág. 403</p>	<p>Rep. 2 sal. montado con Enchufes Rápidos</p>  <p>90602E Pág. 403</p>
<p>Rep. 2 sal. montado con Enchufes Rápidos</p>  <p>90642E Pág. 403</p>	<p>Rep. 2 sal. montado con Enchufes Rápidos y Válvula de corte</p>  <p>90642VE Pág. 403</p>	<p>Rep. 2 sal. inclinado Tubo Hembra</p>  <p>90660 Pág. 403</p>	<p>Rep. 2 sal. inclinado Hembra</p>  <p>90662 Pág. 403</p>	<p>Rep. 2 sal. inclinado con válvula Hembra</p>  <p>90664 Pág. 403</p>	<p>Válvula de bola a 2 vias</p>  <p>90700 Pág. 404</p>	<p>Válvula de bola a 2 vias Tubo-Tubo con candado</p>  <p>90705 Pág. 404</p>	<p>Válvula mariposa</p>  <p>90710 Pág. 404</p>	<p>Válvula de bola a 2 vias macho-tubo</p>  <p>90720 Pág. 404</p>
<p>Válvula de bola a 2 vias Macho-Tubo con candado</p>  <p>90725 Pág. 404</p>	<p>Válvula INFINITY</p>  <p>90740 Pág. 405</p>	<p>Collar en tecnopolímero</p>  <p>90815 Pág. 406</p>	<p>Distancial para collar 90815</p>  <p>90817 Pág. 406</p>	<p>Collar en acero</p>  <p>90820 Pág. 406</p>	<p>Soporte</p>  <p>90830 Pág. 406</p>	<p>Brida de sujeción</p>  <p>90860 90861 Pág. 406</p>	<p>Cortatubos</p>  <p>90870 Pág. 407</p>	<p>Desbarbador</p>  <p>90880 Pág. 407</p>
<p>Plantilla diámetros tubería</p>  <p>90885 Pág. 407</p>	<p>Llave de desmontaje</p>  <p>90885 Pág. 407</p>	<p>Etiqueta adhesiva INFINITY VACUM</p>  <p>90889 Pág. 407</p>	<p>Maleta herramientas de montaje</p>  <p>VAL03 Pág. 407</p>	<p>Tubos pasa conductos/columnas</p>  <p>90800 90805 Pág. 409</p>	<p>Tubo flexible conectado</p>  <p>90806 Pág. 409</p>	<p>Kit de seguridad para 90806</p>  <p>90808 Pág. 409</p>	<p>Recogetubos 90825 Tecnopolímero 90825M Metálico</p>  <p>Pág. 410</p>	<p>Balaceador con tubo en espiral</p>  <p>90826 Pág. 410</p>

Filtros, Recambios y Elementos complementarios

 <p>Filtros y Recambios Págs. 411 - 412</p>	 <p>Elementos complementarios Págs. 412 - 413</p>	 <p>Purga y Descarga de condensados Pág. 413</p>
---	--	--

La Gama INFINITY



Tubos rígidos de aluminio calibrados

Pág. 394



Racores de unión

Págs. 395 - 397



Tes para bajantes

Pág. 398



Bridas para bajantes

Pág. 399



New

Accesorios para ambiente alimentario

Pág. 400



Racores para purga de condensados

Pág. 401



Tomas murales

Págs. 402 - 403



Válvulas

Págs. 404 - 405



Elementos de fijación

Pág. 406



Herramientas

Pág. 407



Elementos complementarios

Págs. 409 - 410



Filtros y recambios

Págs. 411 - 413

