

ARMARIOS DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

para materiales corrosivos



El armario Slimline ocupa poco espacio, sin embargo ofrece mucho espacio de almacenamiento.

Armarios de seguridad clásicos de acero para materiales corrosivos

La pintura formulada exclusivamente y las bandejas de polietileno resisten los ácidos, bases y disolventes

Los armarios de seguridad de acero de Justrite color azul para materiales corrosivos cuentan con las mismas características que los armarios para materiales inflamables. Todos los modelos poseen una construcción de paredes dobles, respiraderos dobles, conexión a tierra, repisas ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas con cerrojo automático de tres puntos y patas niveladoras. Las bandejas de polietileno adosadas a las repisas de acero galvanizado y un forro separado de polietileno para el sumidero inferior resisten los químicos agresivos. El forro puede sacarse fácilmente para la rápida limpieza de goteos y fugas. El popular armario con capacidad para 114 litros, también incluye una bandeja de trabajo adicional fabricada en polietileno, que puede fijarse a la parte de arriba del armario para servir como una práctica superficie de trabajo. El acabado interno y externo es con pintura epóxica en polvo secada al horno y brinda una mayor resistencia química. Aprobado por FM.



8930021



8922221



¿Utiliza materiales corrosivos que no son inflamables?

Vaya a la página 7 para ver los recipientes de surtido rápido y polietileno traslucido diseñados para resistir los ácidos y sustancias cáusticas.



Capacidad litros/galones	Número de puertas y estilo	Dimensiones altura x ancho x profundidad		Repisas ajustables	Norma Aprobación/ Listado	N.º de modelo Sure-Grip®	WHS	Peso de envío (kg.)
		Exterior	Interior					
Armarios de seguridad Slimline								
83/22	1 puerta, manual	1651 x 591 x 457 mm	1537 x 508 x 370 mm	3	FM,N,O	8922021	A	91,0
	1 puerta, cierre automático				FM,N,O,U	8922221		
Armarios de seguridad clásicos								
114/30	2 door, manual *	1118 x 1092 x 457 mm	1006 x 1003 x 370 mm	1	FM,N,O	8930021	A,E	106,0
	2 puertas, cierre automático *				FM,N,O,U	8930221		110,0
170/45	2 puertas, manual	1651 x 1092 x 457 mm	1537 x 1003 x 370 mm	2	FM,N,O	8945021		143,0
	2 puertas, cierre automático				FM,N,O,U	8945221		144,0
227/60	2 puertas, manual	1651 x 864 x 864 mm	1537 x 781 x 771 mm		FM,N,O	8960021		188,0
	2 puertas, cierre automático				FM,N,O,U	8960221		193,0

No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.

* Incluye una bandeja superior de trabajo.

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.



¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!

ARMARIOS DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

para materiales corrosivos

Armarios de seguridad de acero para debajo del mostrador para almacenar materiales corrosivos

Aproveche el espacio no usado que está debajo del mostrador

Almacene de manera segura los materiales corrosivos debajo del banco de trabajo o del mostrador de laboratorio para tener acceso rápido y fácil. Esto armarios de seguridad poseen las mismas cualidades de los armarios para materiales inflamables de Justrite, y además incluyen repisas de acero galvanizado con bandejas de polietileno adosadas y un forro de polietileno separado para el sumidero inferior que puede sacarse fácilmente para limpiar los derrames y fugas. El acabado interior y exterior de pintura epóxica en polvo secada al horno resiste los ácidos, las bases y los disolventes para ofrecer mayor resistencia química. Aprobado por FM.



Las puertas con cerrojo automático incluyen un mango en forma de paleta con una cerradura de cilindro y llaves.

La encuesta gratuita enfatiza la seguridad en el sitio de trabajo . . .

La encuesta STUDE de Justrite identifica formas de hacer su trabajo de manera segura y eficiente. Visite www.justritemfg.com para obtener mayor información e inscribirse.



Capacidad litros/galones	Número de puertas y estilo	Dimensiones altura x ancho x profundidad		Repisas ajustables	Norma Aprobación/ Listado	N.º de modelo Sure-Grip®	WHS	Peso de envío (kg.)
		Exterior	Interior					
83/22	2 puertas, manual	889 x 889 x 559 mm	695 x 806 x 476 mm	1	FM,N,O	8923021	A,E	95,0
	2 puertas, cierre automático				FM,N,O,U	8923221		96,0

Las dimensiones del zócalo protector son 89 mm de altura x 64 mm de profundidad.
No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Armarios de seguridad de acero para mostrador y compactos para materiales corrosivos

Acceda fácilmente a los líquidos usados con más frecuencia

Los armarios para mostrador y compactos ofrecen la oportunidad de personalizar las áreas de trabajo y aprovechar todo el espacio disponible. Esto armarios personalizados poseen las mismas cualidades de nuestros armarios más grandes y además incluyen repisas de acero galvanizado con bandejas de polietileno adosadas y un forro de polietileno separado para el sumidero inferior que puede sacarse fácilmente para limpiar los derrames y fugas. El acabado interior y exterior de pintura epóxica en polvo secada al horno resiste los ácidos, las bases y los disolventes para ofrecer mayor resistencia química. Aprobado por FM.



8912021



8904021



Capacidad litros/galones	Número de puertas y estilo	Dimensiones altura x ancho x profundidad		Repisas ajustables	Norma Aprobación/ Listado	N.º de modelo Sure-Grip®	WHS	Peso de envío (kg.)
		Exterior	Interior					
15/4	1 puerta, manual, para mostrador	559 x 432 x 432 mm	470 x 349 x 349 mm	1	N,O	8904021	A,E	28,0
	1 puerta, cierre automático, para mostrador				N,O,U	8904221		
45/12	1 puerta, manual, compacto	889 x 591 x 457 mm	775 x 508 x 370 mm		FM,N,O	8912021		59,0
	1 puerta, cierre automático, compacto				FM,N,O,U	8912221		

No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

ARMARIOS DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

para materiales corrosivos



El armario para mostrador permite que ponga los químicos que más usa en su área de trabajo.

Armarios de seguridad de acero para el almacenamiento de materiales corrosivos

Aumente o separe la capacidad de almacenamiento con armarios Piggyback (complementarios)

Estos armarios Piggyback crean un espacio de almacenamiento seguro sin ocupar valioso espacio de planta y están diseñados para ser montados sobre nuestros armarios de seguridad estándar de 114 y 170 litros (se muestran en la página 41). Los armarios también se pueden usar de manera independiente como unidades para montar en la pared o en un mostrador. Aprobado por FM.



8913021 encima de 8930021



Capacidad litros/ galones	Número de puertas y estilo	Dimensiones altura x ancho x profundidad		Repisas ajustables	Norma Aprobación/ Listado	N.º de modelo Sure-Grip®	WHS	Peso de envío (kg.)
		Exterior	Interior					
45/12	2 puertas, manual	457 x 1092 x 457 mm	330 x 1003 x 370 mm	0	FM,N,0	8913021	A,E	59,0
	2 puertas, cierre automático				FM,N,0,U	8913221	-	
64/17	2 puertas, manual	610 x 1092 x 457 mm	495 x 1003 x 370 mm	1	FM,N,0	8917021	A,E	71,0
	2 puertas, cierre automático				FM,N,0,U	8917221		

No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Conjunto para colgar en la pared (opcional)

Descripción	Modelo N.º	WHS	Peso de envío (kg.)
Conjunto para colgar en la pared	25950	E	3,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Armarios de madera laminada para ácidos

Duraderos y altamente resistentes a los químicos

Almacene de manera segura los líquidos altamente corrosivos como fenol, ácido nítrico y ácido sulfúrico en esos armarios de almacenamiento de madera laminada. La construcción duradera en madera, junto con los mangos y bisagras de acero inoxidable proporcionan resistencia excepcional a la corrosión por ácidos fuertes. La repisa se ajusta sobre centros de 32 mm para poder almacenar una amplia variedad de recipientes. Los armarios incluyen patas niveladoras ajustables, etiquetas reflectoras Haz-Alert™ y un juego de doble llave para seguridad.

El modelo para mostrador 24120 es ideal para cantidades pequeñas que se usan a la altura del banco de trabajo. Use el modelo 24140 para debajo del mostrador como pieza independiente. Incluye una superficie de trabajo de polietileno removible y fácil de limpiar que está embutida 16 mm para ayudar a contener las fugas menores.



24140

Capacidad	Número de puertas y estilo	Dimensiones altura x ancho x profundidad		Repisas ajustables	Modelo N.º	WHS	Peso de envío (kg.)
		Exterior	Interior				
Seis botellas de 2,5 litros	2 puertas, para mostrador	470 x 610 x 406 mm	494 x 571 x 387 mm	0	24120	-	24,0
Treinta y seis botellas de 2,5 litros	2 puertas, independiente	908 x 914 x 559 mm	749 x 876 x 530 mm	1	24140		82,0
Cuarenta y nueve botellas de 2,5 litros		1524 x 1067 x 454 mm	1385 x 1028 x 435 mm		24150		125,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.



¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!