


## Alineación

### Calzos FAG Top-Laser SHIM

Los calzos FAG Top-Laser SHIM se utilizan para eliminar los errores de alineación vertical o pies cojos.

Los calzos de acero inoxidable están disponibles en siete espesores (0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm, 2 mm) y cuatro tamaños (medida  $c = 15$  mm, 23 mm, 32 mm, 44 mm), ver *figura 4* y tabla, página 105.



*Figura 4*  
Calzo, medidas

Incluido en el suministro Equipamiento básico	Maletín 360 calzos: sets de 20 calzos de 3 tamaños (medida $c = 15$ mm, 23 mm, 32 mm) y 6 espesores (0,05 mm a 1 mm) 1 gancho extractor
Referencia para el pedido	<b>LASER.SHIM-SET</b>
Piezas de recambio	Como pieza de recambio suministramos sets de 10 calzos con uno de los 4 tamaños y uno de los 7 espesores antes señalados. Ejemplo de pedido 1: 10 calzos con medida $c = 15$ mm y 0,2 mm de espesor
Referencia para el pedido	<b>LASER.SHIM15X0,20</b> Ejemplo de pedido 2: 10 calzos con medida $c = 44$ mm y 0,1 mm de espesor
Referencia para el pedido	<b>LASER.SHIM44X0,10</b>