

FLEXCO® SR™

Sistema de grapas abisagradas con remaches

Herramientas de aplicación manual

Herramienta remachadora múltiple MSRT

Herramienta portátil, fácil de usar que hace que el remachado múltiple sea fácil y rápido. La herramienta MSRT sostiene la banda, la tira de grapas y los bloques guía (incluidos) de forma segura en su lugar. Utilizando el remachador múltiple, puede utilizar hasta 8 remaches simultáneamente. Además, cada bloque guía sostiene suficientes remaches para instalar cuatro grapas de placa antes de recargar.

MSRT de aluminio

La herramienta MSRT de aluminio fácil de usar complementa nuestro sistema de grapas Flexco® SR™ con un enfoque en proporcionar una herramienta de aplicación portátil y liviana. La herramienta presenta:

- posicionamiento fácil y preciso de las tiras de grapas
- Placa vertical que permite la transición sin problemas de la banda en las tiras de grapas
- Diseño robusto de la barra de la mordaza con roscas Acme permite capacidades máximas de sujeción
- Barra de la mordaza curvada y placa vertical diseñadas con agarre dentado para sujeción más segura y eficiencia del operador.

| Contenido de aluminio | | |
|-----------------------|-------------|------------|
| Aleación de aluminio | Porcentaje | |
| | Mg Magnesio | Ti Titanio |
| 5356 | 5,5 | 0,2 |
| 6005 | 0,6 | 0,1 |
| 6061 | 1,0 | 0,0 |
| 7075 | 2,5 | 0,0 |

Herramienta remachadora individual MSRT

Utilizada para remache individual, la herramienta SR50 incluye una superficie de placa de yunque y la remachadora SR-50. La SR-50 sostiene y coloca la remachadora y ayuda a asegurar el remachado seguro. También es portátil, económica y requiere poco mantenimiento.

Herramienta R2T

La herramienta de aplicación de grapas muy económica es portátil y liviana, así que es ideal para reparaciones rápidas. La herramienta de instalación de 6 libras R2T instala hasta 300 mm (12") de grapas en un solo movimiento. Para bandas más anchas, sencillamente mueva la herramienta. Para utilizar con los remaches de fijación automática SR estándar y un martillo de dos libras.

www.flexco.com



MSRT de aluminio

| MSRT de acero | | |
|---|------|------------------|
| Aplicador MSRT completo* para la instalación de grapas R5, R5½ y R6 | | |
| Ancho de banda | | Número de pedido |
| pulg. | mm | |
| 30 | 750 | MSRT-30 |
| 36 | 900 | MSRT-36 |
| 42 | 1050 | MSRT-42 |
| 48 | 1200 | MSRT-48 |
| 60 | 1500 | MSRT-60 |
| 72 | 1800 | MSRT-72 |
| 84 | 2130 | MSRT-84 |
| Aplicador MSRT8 completo* para instalación de grapas R6, R6LP y R8 | | |
| 48 | 1200 | MSRT8-48 |
| 60 | 1500 | MSRT8-60 |
| 72 | 1800 | MSRT8-72 |
| 84 | 2130 | MSRT8-84 |
| Aplicador MSRT9 de aluminio completo* para instalación de grapas R9 | | |
| 48 | 1200 | MSRT9-48 |
| 60 | 1500 | MSRT9-60 |
| 72 | 1800 | MSRT9-72 |
| 84 | 2130 | MSRT9-84 |

*Incluye dos bloques guía múltiples, dos remachadores múltiples, dos martillos de 4 lb, lubricante y una bolsa de lona.

| Aplicador completo SR50 | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Ancho de banda | | Número de pedido |
| pulg. | mm | |
| 30 | 750 | SR50-30 |
| 36 | 900 | SR50-36 |
| 42 | 1050 | SR50-42 |
| 48 | 1200 | SR50-48 |
| 60 | 1500 | SR50-60 |
| 72 | 1800 | SR50-72 |
| 84 | 2130 | SR50-84 |

Incluye una Herramienta remachadora SR-50

| Herramienta del aplicador R2T: | | |
|--------------------------------|-----|------------------|
| Tamaño de la herramienta | | Número de pedido |
| pulg. | mm | |
| 127 mm (12") | 300 | R2T |
| Partes de reemplazo | | |
| Guía del pasador calibrador | | SR26 |
| Accesorio de yunque (14/bolsa) | | R2T-AI |

Utilice con la herramienta de instalación de remaches individual SR-50

| MSRT de aluminio | | |
|--|------|------------------|
| Aplicador MSRT de aluminio completo Para la instalación de grapas R5, R5½ y R6 | | |
| Ancho de banda | | Número de pedido |
| pulg. | mm | |
| 30 | 750 | MSRT-30-AL |
| 36 | 900 | MSRT-36-AL |
| 42 | 1050 | MSRT-42-AL |
| 48 | 1200 | MSRT-48-AL |
| 60 | 1500 | MSRT-60-AL |
| 72 | 1800 | MSRT-72-AL |
| 84 | 2130 | MSRT-84-AL |
| 96 | 2430 | MSRT-96-AL |
| Aplicador MSRT8 de aluminio completo* Para instalación de grapas R6 y R8 | | |
| 48 | 1200 | MSRT8-48-AL |
| 60 | 1500 | MSRT8-60-AL |
| 72 | 1800 | MSRT8-72-AL |
| 84 | 2130 | MSRT8-84-AL |
| 96 | 2430 | MSRT8-96-AL |



| Herramienta de instalación de remaches individual | |
|---|------------------|
| Descripción | Número de pedido |
| Herramienta remachadora completa | SR-50 |
| Remachador | SR5-7 |

